

Garant**90° rohová fréza Softcut® MTC, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 63/6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215160 63/6
GTIN	4045197349316
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Presná rohová fréza s nerovnakým rozstupom pre hladký chod, najvyššiu presnosť a rezný výkon. Nová generácia vysokovýkonných rohových fréz **s otočnými reznými doštičkami a geometriou s redukovanou reznou silou, aby bolo možné použiť MTC pri práci v nestabilných podmienkach alebo na vretená s nižším výkonom pohonu.**

Použitie:

Na rohové frézovanie do výrazných hĺbok, aj do plného materiálu. Univerzálne použitie na všetky ocelové materiály vrátane nehrdzavejúcich ocelí a ocelí odolných proti kyselinám.

Špeciálne na **MTC (Multi Task Cutting)** na novej generácii sústružníckych/frézovacích centier (**MTM**).

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 3,8** s čepelou č. **674252 vel. 15IP**. Pred použitím výmenných doštičiek s polomerom väčším ako 3,1 mm je potrebné modifikovať lôžko doštičky.

Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219808 (15IP; 3,8 Nm)
---	-----------------------

Celková dĺžka L_{celk}	50 mm
\varnothing rezných hrán D_c	63 mm
\varnothing polohovacieho otvoru	27 mm
vhodná otočná rezná platnička	AP.. 1805..
Počet rezných hrán Z	6
Uhol rampy α_{max}	0,52 Stupeň
Vítacie cirkulárové frézy a_p	0,8 mm
Dĺžka rampy L pre α_{max}	54,95 mm
Vítacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\text{min}}$	120 mm
Vítacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\text{max}}$	124 mm
Séria	Softcut®
$\varnothing D_3$	57 mm
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	MTC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219808
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 3,8	211750 3,8
	674252 15IP

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus®
15IP
