

Garant**Čelná / ramenná fréza 90°, stopka Weldon, Ø D / počet čepielok Z: 32/3mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	215045 32/3
GTIN	4045197221698
Trieda položky	210

Popis

Prevedenie:

Vyrobené zo špeciálnej kalenej nástrojovej ocele pre chod s nízkymi vibráciami a dlhé používanie. Veľmi dobrý povrch sa dosahuje vďaka výrazným plochým rezným hranám.

Upozornenie:

Aby bolo možné použiť všetky **4 rezné hrany**, vymeniteľná doštička **musí byť vždy otočená v určenom smere**.

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepeľou č. **674252 vel. 9IP**.

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	SOMT 09T304
Ø rezných hrán D_c	32 mm
Ø stopky D_s h6	25 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Dĺžka výčnelku L_1	41 mm
Celková dĺžka L_{celk}	110 mm
Počet rezných hrán Z	3
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie

Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 9IP	674252 9IP
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219810
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 2,2	211750 2,2