

HEDI

Káblový bubon z ocelového plechu pre F, B, PL a CZ, Typ: 50V



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 081107 50V |
| GTIN | 4003644013500 |
| Trieda položky | 08B |

Popis

Prevedenie:

Káblové bubny Hedi® sú symbolom kvality „Made in Germany“ a odolnosti. Špeciálne navrhnuté telesá bubnov zabezpečujú optimalizované vedenie káblov. Integrovaný spínač zastavenia otáčania zabráňuje neúmyselnému otáčaniu bubna. Všetky káblové bubny sú vybavené tepelnými ochrannými spínačmi.

So zásuvkami pre **krajiny F, B, PL a CZ**. Na použitie v suchom prostredí.

Funkcia:

IP20: Existuje ochrana proti vniknutiu cudzích telies s $\varnothing < 12$ mm, ale malo by sa zabrániť dotyku, okrem toho neexistuje ochrana pred vodou.

Technický opis

| | |
|--------------------------|---------------|
| Zloženie kábla | 3G1,5 |
| Menovitý výkon rozvinutý | 3500 (16 A) W |
| Sieťové napätie | 250 V |
| Trieda kábla | H05VV-F |
| Materiál kábla | PVC |

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Dĺžka kábla | 50 m |
| Stupeň ochrany krytom IP | IP 20 |
| Počet zásuviek | 4 |
| Materiál púzdra | Ocelový plech |
| Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka |
| Dostupný diagnostický systém | nie |
| Druh produktu | Káblový bubon |