

**Garant****SOMT 09T304 TR, HB7525, Typ: ST900**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	215069 ST900
GTIN	4045197554420
Trieda položky	21A

## Popis

### Prevedenie:

Extrémne **stabilné vymeniteľné doštičky** sú presne sintrované a brúsené podľa normalizovaných rozmerov ISO. Jemnozrná štruktúra zabezpečuje veľkú tuhosť a odolnosť proti opotrebovaniu.

### Upozornenie:

Normované hodnoty pre  $a_e = 0,3 \times D / a_{p \max} = 5 \text{ mm}$ .

## Technický opis

Posuv $f_z$ na zub	0,14 mm
Typ	ST900
Uhlový Polomer	0,4 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOMT 09T304 TR
Typ	HB7525
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na frézovanie

**Údaje o užívateľovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	360	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	250	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	210	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	200	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	180	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	230	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	140	M
GG(G)	podmienene vhodný	160	K
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		