

Garant**SOMT 09T304 TR, HB7515, Typ: ST1400**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	215073 ST1400
GTIN	4045197554437
Trieda položky	21A

Popis

Prevedenie:

Extrémne **stabilné vymeniteľné doštičky** sú presne sintrované a brúsené podľa normalizovaných rozmerov ISO. Jemnozrná štruktúra zabezpečuje veľkú tuhosť a odolnosť proti opotrebovaniu.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D / a_{p \max} = 5 \text{ mm}$.

Technický opis

Posuv f_z na zub	0,12 mm
Typ	ST1400
Uhlový Polomer	0,4 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOMT 09T304 TR
Typ	HB7515
Rezný materiál	HM

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	podmienene vhodný	400	P
Oceľ < 750 N/mm ²	podmienene vhodný	280	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	235	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	220	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	205	P
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	290	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	180	M
GG(G)	podmienene vhodný	180	K
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		