

**Garant****Torusová frézovacia hlava, tvrdé obrábanie, HB7730, Ø D h10 / R: 16/1mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	210265 16/1
GTIN	4045197607485
Trieda položky	21M

## Technický opis

Ø vyvítavacej hlavy D	16 mm
Dĺžka hlavy l	20 mm
Dĺžka britov L <sub>2</sub>	12 mm
Uhlový Polomer	1 mm
Posuv f <sub>z</sub> pre kopírovacie frézy v oceli < 55 HRC	0,06 mm
Veľkosť upínania	16 mm
Počet rezných hrán Z	4
Séria	TopCut
Typ	HB7730
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Typ	H
Uhol sklonu zubov	45 Stupeň
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovanie	0,3×D pri obvodovom frézovaní

Hĺbka záberu $a_e$ pre frézovanie	0,05×D pri kopírovacom frézovaní
Stratégia obrábania	HPC
Vnútorne chladenie	nie
Prevedenie stopky	GARANT TopCut
Druh produktu	Rezná vložka na frézovanie

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	$V_c$	Kód ISO
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	130	P
Oceľ < 55 HRC	vhodný	65	H
Oceľ < 60 HRC	vhodný	55	H
suché	podmienene vhodný		
vzduch	vhodný		