

Garant**APMT 100308 TR, HB7525, Typ: ST900****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2126 ST900
GTIN	4067263078807
Trieda položky	GGN

Popis**Prevedenie:**

Vymeniteľná doštička s vysoko pozitívnou geometriou a skrútenými reznými hranami.

Vhodné pre:

HOLEX GG2123, GG2124, ako aj GARANT a HOLEX frézy na rohy 90° č. 215800 – 215870.

Obsah:

50 × 215947 ST900

Upozornenie:

Referenčné hodnoty

Pre $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p\max} = 4,8$ mm.

Technický opis

Posuv f_z na zub	0,12 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	APMT 100308 TR
Typ	HB7525
Rezný materiál	HM
Hrúbka platne	3,5 mm
Druh produktu	Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	390	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	270	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	230	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný	220	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný	200	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	250	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	160	M
GG(G)	podmienene vhodný	180	K
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		

Príslušenstvo

APMT 100308 TR Typ ST900

215947 ST900