

# Yale

## Oceľový navijak SJ, Nosnosť: 1,5t



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	086040 1,5
GTIN	4025092080897
Trieda položky	08Y

### Popis

**Prevedenie:**

Závity ozubenej tyče so zdvíhaným telesom.

Samočinná záťažová tlaková brzda bezpečne zastaví náklad v požadovanej výške.

Oceľový navijak typ SJ s kľukou s rohatkou podľa VBP.

**Norma:**

**DIN 7355**

### Technický opis

Výška zdvihu	1085 mm
Nosnosť	1500 kg
Hmotnosť	17 kg
Stavebná výška	725 mm
Druh produktu	Zdvihák vozíkov / strojový zdvihák

