

Garant**SPMT 09T308, HB720, Typ: UNI****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	218340 UNI
GTIN	4045197608376
Trieda položky	21A

Technický opis

Posuv f_z na zub	0,11 mm
Typ	UNI
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hrúbka platne E	3,97 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SPMT 09T308
Typ	HB720
Rezný materiál	HM
Hrúbka platne	3,97 mm
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

