

**HOLEX****HOLEX Clever Tap strojový závitník, bez povlaku, M: M6****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG5255 M6
GTIN	4067263090625
Trieda položky	GGN

**Popis****Prevedenie:****Ako č. 135255.****HOLEX Clever Tap:**

Pevný závitník pre štandardné aplikácie. Vysoko kvalitný rezný materiál HSS-E a geometria pre oceľové materiály. Povrch: Bronzovo-temperovaný profil závitů.

**Technický opis**

Ø závitů	6 mm
Rezný materiál	HSS E
Stúpanie závitů	1 mm
Norma	DIN 371
Počet napínacích drážok	3
Veľkosť závitů	M6
Druh závitů	M
Počet rezných hrán Z	3
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Ø stopka štvorhranu	4,9 mm

Hĺbka závit	15 mm
Obsah	10
Ø otvoru pod závit	5 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	6 mm
Celková dĺžka L	80 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Séria	CleverTap
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník	podmienene vhodný	13	N
Alu (krátko rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	12	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	12	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	6	P
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		

---

## Príslušenstvo

HOLEX Clever Tap strojový závitník M M6

135255 M6