

Garant**Hrubovanie otočnej výkyvnej platne CNMG, HB7020, Veľkosť / počet kusov:
120412/50****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2531 120412/50
GTIN	4067263092605
Trieda položky	GGN

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,8 - 4,25 mm
Posuv f	0,3 - 0,5 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 260 mm/min
Počet kusov	50
Obsah	250324 HB7020
Typ	HB7020
Lamač triesok	SG
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Príslušenstvo

CNMG 120412 Typ HB7020

250324 HB7020