

Garant**Hrubovanie otočnej výkyvnej platne CNMG, HB7020, Veľkosť / počet kusov:
160612/30**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG2531 160612/30
GTIN	4067263092650
Trieda položky	GGN

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,8 - 5,5 mm
Posuv f	0,3 - 0,5 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 260 mm/min
Obsah	250336 HB7020
Počet kusov	30
Typ	HB7020
Lamač triesok	SG
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Príslušenstvo

CNMG 160612 Typ HB7020

250336 HB7020