

**Garant****Otočná doštička na sústruženie stredovej časti SCMT, HB7020, Velkosť / počet kusov: 09T304/50**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG2628 09T304/50
GTIN	4067263095583
Trieda položky	GGN

## Technický opis

Počet kusov	50
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	130 - 280 mm/min
Obsah	260762 HB7020
Hĺbka rezu $a_p$	0,25 - 3,25 mm
Posuv $f$	0,1 - 0,25 mm/ot,
Typ	HB7020
Lamač triesok	SM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

## Príslušenstvo

SC.T 09T304 Typ HB7020

260762 HB7020