

Garant

**Upichovacia doštička neutrálna, HB7130, Šírka zápichu w (mm) / počet kusov:
4,1/50**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2710 4,1/50
GTIN	4067263096436
Trieda položky	GGN

Popis**Vhodné pre:**

Upichovacia planžeta č. 273552 – 273558 a 273562 – 273570.

Technický opis

Obsah	273115 4,1
Uhlový Polomer r	0,2 mm
Počet kusov	50
Tolerancia Šírka zápichu w	±0,1 mm
Posuv f	0,14 mm/ot,
Typ	HB7130
Hlavné použitie	M
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	110	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	90	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	40	S
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	podmienene vhodný		
mokrú maximum	vhodný		

Príslušenstvo

Upichovacia doštička neutrálna Šírka zápichu w 4,1

273115 4,1