

**Garant****Upichovacia doštička neutrálna, HU7310, Šírka zápichu w (mm) / počet kusov: 3,1/30**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG2712 3,1/30
GTIN	4067263096481
Trieda položky	GGN

## Popis

### Vhodné pre:

Upichovacia planžeta č. 273552 – 273558 a 273562 – 273570.

## Technický opis

Obsah	273310 3,1
Počet kusov	30
Uhlový Polomer r	0,2 mm
Tolerancia Šírka zápichu w	±0,1 mm
Posuv f	0,1 mm/ot,
Typ	HU7310
Hlavné použitie	N
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

## Údaje o užívateľovi

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Hliníkové plasty	vhodný	300	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	300	N
Hliník > 10 % si	vhodný	230	N
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	podmienene vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		

---

## Príslušenstvo

Upichovacia doštička neutrálna Šírka zápichu w 3,1

273310 3,1