

Garant**Upichovacia doštička neutrálna, HU7310, Šírka zápichu w (mm) / počet kusov: 3,1/50**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG2712 3,1/50
GTIN	4067263096498
Trieda položky	GGN

Popis

Vhodné pre:

Upichovacia planžeta č. 273552 – 273558 a 273562 – 273570.

Technický opis

Posuv f	0,1 mm/ot,
Obsah	273310 3,1
Počet kusov	50
Tolerancia Šírka zápichu w	±0,1 mm
Uhlový Polomer r	0,2 mm
Typ	HU7310
Hlavné použitie	N
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	300	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	300	N
Hliník > 10 % si	vhodný	230	N
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	podmienene vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		

Príslušenstvo

Upichovacia doštička neutrálna Šírka zápichu w 3,1

273310 3,1