

**Garant**

**Upichovacia doštička neutrálna, HU7310, Šírka zápichu w (mm) / počet kusov: 2,2/50**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2712 2,2/50
GTIN	4067263096474
Trieda položky	GGN

**Popis****Vhodné pre:**

Upichovacia planžeta č. 273552 – 273558 a 273562 – 273570.

**Technický opis**

Tolerancia Šírka zápichu w	±0,1 mm
Posuv f	0,07 mm/ot,
Počet kusov	50
Uhlový Polomer r	0,2 mm
Obsah	273310 2,2
Typ	HU7310
Hlavné použitie	N
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

**Údaje o užívateľovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Hliníkové plasty	vhodný	300	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	300	N
Hliník > 10 % si	vhodný	230	N
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	podmienene vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		

## Príslušenstvo

Upichovacia doštička neutrálna Šírka zápichu w 2,2

273310 2,2