

Garant**Upichovacia doštička neutrálna, HB7130, Šírka zápichu w (mm) / počet kusov: 5,1/30**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG2710 5,1/30
GTIN	4067263096443
Trieda položky	GGN

Popis

Vhodné pre:

Upichovacia planžeta č. 273552 – 273558 a 273562 – 273570.

Technický opis

Uhlový Polomer r	0,2 mm
Počet kusov	30
Tolerancia Šírka zápichu w	±0,1 mm
Obsah	273115 5,1
Posuv f	0,14 mm/ot,
Typ	HB7130
Hlavné použitie	M
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	110	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	90	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	40	S
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	podmienene vhodný		
mokrú maximum	vhodný		

Príslušenstvo

Upichovacia doštička neutrálna Šírka zápichu w 5,1

273115 5,1