

**HOLEX****Upichovacia doštička neutrálna, HBX25, Šírka zápichu w (mm) / počet kusov:  
3,1/50**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG2715 3,1/50
GTIN	4067263096733
Trieda položky	GGN

## Popis

### Vhodné pre:

Upichovacia planžeta č. 273000.

## Technický opis

Tolerancia Šírka zápichu w	±0,1 mm
Uhlový Polomer r	0,2 mm
Obsah	273010 3,1
Posuv f	0,1 mm/ot,
Počet kusov	50
Typ	HBX25
Hlavné použitie	P
Ďalšie použitie	M
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

## Údaje o uživateli

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	120	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	100	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	90	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	60	M
GG(G)	vhodný	80	K
kontinuálne	vhodný		
suché	vhodný		

## Príslušenstvo

Upichovacia doštičkaneutrálna Šírka zápichu w 3,1

273010 3,1