

Garant**Otočná doštička na sústruženie stredovej časti SCGT, HU7310, Veľkosť / počet kusov: 09T304/30**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG2676 09T304/30
GTIN	4067263098171
Trieda položky	GGN

Technický opis

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	350 - 600 mm/min
Hĺbka rezu a_p	0,25 - 3,25 mm
Obsah	260762 HU7310
Počet kusov	30
Typ	HU7310
Lamač triesok	AM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Príslušenstvo

SC.T 09T304 Typ HU7310

260762 HU7310