

**Garant****Otočná doštička na sústruženie stredovej časti VCGT, HU7310, Velkosť / počet kusov: 160404/50****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2686 160404/50
GTIN	4067263098645
Trieda položky	GGN

**Technický opis**

Hĺbka rezu $a_p$	0,25 - 2,5 mm
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Obsah	261458 HU7310
Počet kusov	50
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	350 - 600 mm/min
Typ	HU7310
Lamač triesok	AM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

## Príslušenstvo

VC.T 160404 Typ HU7310

261458 HU7310