

Garant**Otočná doštička na sústruženie stredovej časti VCGT, HU7310, Velkosť / počet kusov: 160402/30****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2686 160402/30
GTIN	4067263098614
Trieda položky	GGN

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	350 - 600 mm/min
Hĺbka rezu a_p	0,15 - 2,5 mm
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Obsah	261457 HU7310
Počet kusov	30
Typ	HU7310
Lamač triesok	AM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Príslušenstvo

VCGT 160402 Typ HU7310

261457 HU7310