

Garant**Kotúčové/deliace frézy s nákrúžkom HSS šírka $a_p = 2,2$ mm, $\varnothing D$ / počet čepielok Z: 160/15mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky

218424 160/15

GTIN

4045197533920

Trieda položky

21P

Popis

Prevedenie:

Vysoko výkonný systém oddeľovacej frézy s variabilitou v kombinácii goliera a **lacného ocelového noža** alebo goliera a **vysoko presného teplotne odolného noža HSS**.

Použitie:

Na frézovanie drážok a rezanie. Pre vysokú presnosť opakovania pri sériovej výrobe používajte prednostne čepel' HSS.

Použitie reklamného textu:

Na frézovanie drážok a rezanie. Pre vysokú presnosť opakovania pri sériovej výrobe používajte prednostne čepel' HSS.

Objednávacie čísla: 218440 až 218444 (pozri hlavný katalóg)

Pozor!:

Montážny kľúč č. 279940 je nutné objednať zvlášť.

Upozornenie:

Náhradné HSS kotúče je možné doobjednať ako príslušenstvo.

Je možné objednať kotúčové frézy / odrezávacie frézy do $\varnothing D = 200$ mm.

Technický opis

Ø základného držiaka d_2	80 mm
Celková dĺžka L_{celk} pre a_p 2,2 mm	65 mm
vhodná otočná rezná platnička	XC.. 1119
Ø goliera d_1	80 mm
Celková dĺžka L_{celk} pre a_p 3,1 mm	65,8 mm
Ø polohovacieho otvoru	40 mm
Ø rezných hrán D_c	160 mm
maximálna hĺbka zárezu $a_{e \text{ max}}$	40 mm
Počet rezných hrán Z	15
Prevedenie stopky	s otvorom
Rezný materiál	HSS
Vnútorne chladenie	nie
Druh produktu	Kotúčová fréza