

**Garant****Súprava posuvných meradiel, rozsah merania 150 mm Nónius 1/50, Počet posuvných meradiel: 10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	410107 10
GTIN	4067263100034
Trieda položky	40Z

**Popis****Prevedenie:**

Neoslňujúce, matne pochrómované čítacie časti.

Jemné, vysokokontrastné škálovanie.

Aretačná skrutka hore.

Ergonomicky optimalizované posuvné meradlo. Bezchybné odčítanie vďaka farebne kontrastnej stupnici.

Meracie plochy jemne lapované.

**Rozsah balenia:**

**10 x posuvné meradlo** č. 410105 veľ. 150.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Tabuľka závitov č. 412180 pre zadnú stranu posuvného meradla.

**Technický opis**

Kalibrácia	A1
Norma	ISO 13385
Členenie	1/128 palec

Balenie	Puzdro
Členenie	1/50 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Odčítanie	0,02 mm
Odchýlka merania E MPE	±0,03 mm
Rozsah merania	0 - 150 mm
Hĺbkomer	Ø 1,6
Dĺžka meracích čelustí	40 mm
Hĺbkomer dostupný	áno
Aretácia	Fixačná skrutka navrchu
Meracia technika	analogová
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Tabuľka závitov	Tabuľka posuvných meradiel
Druh produktu	Univerzálne posuvné meradlo

## Služby

Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 10X200	021000 10X200
Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 10X200	021010 10X200

## Príslušenstvo

Puzdro zo syntetickej kože na posuvné meradlá	412500
---	--------