

**Garant****APMT 180504 SR, HB7510, Typ: ST1400**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	215225 ST1400
GTIN	4045197673442
Trieda položky	21A

## Popis

**Upozornenie:**Normované hodnoty pre  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 5$  mm,  $a_{p\max} = 9$  mm.

## Technický opis

Posuv $f_z$ na zub	0,25 mm
Typ	ST1400
Uhlový Polomer	0,4 mm
Séria	Softcut®
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	APMT 180504 SR
Typ	HB7510
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

**Údaje o uživateli**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	220	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	200	P
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		