

Garant**APMT 133504 ER, HB7930, Typ: TI****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215366 TI
GTIN	4045197673633
Trieda položky	21A

Popis**Upozornenie:**

Normované hodnoty pre $a_e = 0,25 \times D$ / $a_p = 4$ mm, $a_{p \max} = 6$ mm.

Technický opis

Typ	TI
Posuv f_z na zub	0,13 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm
Séria	Softcut®
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	APMT 133504 ER
Typ	HB7930
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o uživateli

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	40	S
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		