

Garant**APMT 180531 TR, HB7520, Typ: UNI**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	215276 UNI
GTIN	4045197673558
Trieda položky	21A

Popis

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 5$ mm, $a_{p\max} = 9$ mm.

Technický opis

Typ	UNI
Uhlový Polomer	3,1 mm
Séria	Softcut®
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	APMT 180531 TR
Typ	HB7520
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	330	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	290	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	250	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	150	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	120	M
Uni	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		