

**Garant****list HSS šírka ap = 2,2 mm, Ø D / počet čepielok Z: 80/5mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	218442 80/5
GTIN	4045197534132
Trieda položky	21P

## Popis

### Prevedenie:

Vysoko výkonný systém oddeľovacej frézy s variabilitou v kombinácii goliera a **lacného ocelového noža** alebo goliera a **vysoko presného teplotne odolného noža HSS**.

### Použitie:

Na frézovanie drážok a rezanie. Pre vysokú presnosť opakovania pri sériovej výrobe používajte prednostne čepel HSS.

### Pozor!:

Montážny kľúč č. 279940 je nutné objednať zvlášť.

### Upozornenie:

Je možné objednať kotúčové frézy / odrezávacie frézy do Ø D = 200 mm.  
Náhradné HSS kotúče je možné doobjednať ako príslušenstvo.

## Technický opis

Ø rezných hrán D <sub>c</sub>	80 mm
vhodná otočná rezná platnička	XC.. 1119
Súprava upevňovacích skrutiek	219985

Počet rezných hrán Z	5
Prevedenie stopky	s otvorom
Rezný materiál	HSS
Druh produktu	Kotúčová fréza

---

## Príslušenstvo

Súprava upevňovacích skrutiek10-dielne	219985
--	--------