

## HEDI

### Plastový káblový bubon, Typ: 50R



#### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081125 50R
GTIN	4003644013449
Trieda položky	08B

#### Popis

##### Prevedenie:

Káblové bubny Hedi® sú symbolom kvality „Made in Germany“ a odolnosti. Špeciálne navrhnuté telesá bubnov zabezpečujú optimalizované vedenie káblov. Integrovaný spínač zastavenia otáčania zabráňuje neúmyselnému otáčaniu bubna. Všetky káblové bubny sú vybavené tepelnými ochrannými spínačmi. So samozatváracími krytmi. Na **krátkodobé** vonkajšie použitie. Zodpovedá DGUV I 203-005 (predtým BGI 600).

##### Funkcia:

IP20: Existuje ochrana proti vniknutiu cudzích telies s  $\varnothing < 12$  mm, ale malo by sa zabrániť dotyku, okrem toho neexistuje ochrana pred vodou.

IP44: Obsahuje ochranu proti striekajúcej vode zo všetkých smerov a ochranu proti vniknutiu cudzích predmetov s  $\varnothing > 1$  mm, ale aj tak by bolo potrebné chrániť nástroje a vodiče.

#### Technický opis

Dĺžka kábla	50 m
Trieda kábla	H05RR-F
Sieťové napätie	250 V

Menovitý výkon rozvinutý	3500 (16 A) W
Zloženie kábla	3G1,5
Materiál kábla	Guma
Typ	50R
Stupeň ochrany krytom IP	IP 44
Počet zásuviek	3
Materiál púzdra	Plast
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Dostupný diagnostický systém	áno
Druh produktu	Káblový bubon