

Garant**Kónický upínač, SK 40, Pre Ø vyvrtavacej hlavy D: 25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	210577 25
GTIN	4045197557940
Trieda položky	21Z

Popis**Prevedenie:**

Precízne vybrúsené upínanie na skrutkovacie hlavice GARANT TopCut.

Systém obvodovej hádzavosti $\leq 10 \mu\text{m}$ vďaka kombinácii kužeľovej a rovnej plochy.

Upozornenie:

Maximálna hĺbka frézovania = $L_1 + l$; l = pozri rozmery skrutkovacích hlavíc: č. 210050 – 210410.

Upínací kľúč = č. 219987.

Použitie na momentový kľúč = č. 219986.

Pri nástrojoch s dlhým vyložením zredukuje technologické dáta.

Technický opis

Pre Ø vyvrtavacej hlavy D	25 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	113 mm
Vonkajší Ø D_1	24,8 mm
Úžitková dĺžka L_1	94 mm
odporúčaný ťahovací moment	35 Nm
Veľkosť upínania	40 mm
Séria	TopCut
Upínač	SK 40
Vnútorne chladenie	áno

Druh produktu

Upínač skrutkovacej frézy