

**Garant****Válcový upínač, SK 40, Pre Ø vyvrtavacej hlavy D: 12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	210575 12
GTIN	4045197522818
Trieda položky	21Z

**Popis****Prevedenie:**

Precízne vybrúsené upínanie na skrutkovacie hlavice GARANT TopCut.

**Systém obvodovej hádzavosti  $\leq 10 \mu\text{m}$**  vďaka kombinácii kužeľovej a rovnej plochy.

**Upozornenie:**

**Maximálna hĺbka frézovania** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = pozri rozmery skrutkovacích hlavíc: č. 210050 – 210410.

Upínací kľúč = č. 219987.

Použitie na momentový kľúč = č. 219986.

Pri nástrojoch s dlhým vyložením zredukuje technologické dáta.

**Technický opis**

Pre Ø vyvrtavacej hlavy D	12 mm
Vonkajší Ø $D_1$	11,8 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	44 mm
Úžitková dĺžka $L_1$	25 mm
odporúčaný ťahovací moment	10 Nm
Veľkosť upínania	40 mm
Séria	TopCut
Upínač	SK 40

Vnútorné chladenie	áno
Druh produktu	Upínač skrutkovacej frézy