

**TDKT 1505PDR, IC845, Typ: ST1400****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 226574 ST1400 |
| GTIN             | 7291075312935 |
| Trieda položky   | 19A           |

**Popis****Prevedenie:**

Otočná rezná platnička Trigon s 3 závitnicovými reznými hranami. Axiálne a radiálne pozitívny tvar rezných hrán. Na efektívne a presné obrábanie 90° ramien.

**Upozornenie:**

Normované hodnoty pre  $a_e = 0,3...1 \times D$  /  $a_p \text{ max} = 13,0 \text{ mm}$ .

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

**Technický opis**

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Posuv $f_z$                           | 0,21 mm      |
| Počet výmien/rezných hrán             | 3            |
| Uhlový Polomer                        | 0,8 mm       |
| Typ                                   | ST1400       |
| Séria                                 | HELI-3-MILL  |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | TDKT 1505PDR |
| Geometria                             | PDR          |

|                   |  |
|-------------------|--|
| Označenie výrobcu | HM390 TDKT 1505PDR IC845                         |
| Typ               | IC845  |
| Rezný materiál    | HM   |
| Druh produktu     | Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie |

### Údaje o užívateľovi

|                               | Zhoda             | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>  | podmienene vhodný | 200            | P       |
| Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>  | podmienene vhodný | 180            | P       |
| Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>  | podmienene vhodný | 160            | P       |
| Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            | 160            | P       |
| Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            | 150            | P       |
| mokrú maximum                 | vhodný            |                |         |
| suché                         | vhodný            |                |         |