

**SYHU 0704ADN, IC840, Typ: INOX****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	222516 INOX
GTIN	7291075311853
Trieda položky	19A

Popis**Prevedenie:**

Obojstranná otočná rezná platnička s 8 reznými hranami. Veľká zarovnávacía fazetka pre vysoké kvality povrchu. Pozitívny uhol triesky pre optimálne lámanie triesky.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D / a_{p \max} = 4,6 \text{ mm}$.

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Uhlový Polomer	0,8 mm
Hrúbka platne E	4,76 mm
Posuv f_z na zub	0,16 mm
Séria	DOVE-IQ-MILL
Geometria	ADN
Označenie výrobcu	IQ845 SYHU 0704ADN IC840
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SYHU 0704ADN

Typ	IC840
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	8
Druh produktu	Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	140	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	140	M
mokrý maximum	vhodný		
suché	vhodný		