



Upínacia stopka JET-CROWN, pravé, Velkosť stopky: 20mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273606 20
GTIN	7291075466218
Trieda položky	26D

Popis

Použitie:

Na upichovanie a zapichovanie s cieľovým chladením cez rýchloupínaciu korunku JET-CROWN.

Upozornenie:

Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v spojení s držiakmi systému GARANT eco č. 317900 - 319886.

$L = L_1 + L_3$ (eco nosič čepele).

Technický opis

Séria	JET-CROWN
LB	42 mm
OAH	55 mm
CUTDIA	65 mm
Označenie výrobcu	TGTBQ 20R-D65-ECD-JHP
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Držiak

