

Garant**Kotúčová fréza s nákrúžkom Šírka $a_p = 6$ mm, $\varnothing D$: 80mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	218564 80
GTIN	4045197462473
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Kotúčová fréza vyrobená z robustnej špeciálnej ocele na zníženie vibrácií.

Použitie:

Na frézovanie drážok a štrbín. Môže sa použiť pre plochú alebo neplochú spodnú stranu drážky.

Náhradný diel:

Č. 219950 (TX15; 2,2 Nm).

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepeľou č. **674252 vel. IP15**.

Možné je objednať kotúčovú frézu do $\varnothing D = 200$ mm.

Technický opis

Celková dĺžka L_{celk}	50 mm
vhodná otočná rezná platnička	SNHX
maximálna hĺbka zárezu $a_{e \text{ max}}$	20 mm
\varnothing rezných hrán D_c	80 mm
Dĺžka goliera L_1	15 mm

Ø polohovacieho otvoru	22 mm
Ø goliera d ₁	40 mm
efektívny počet rezných hrán Z _{eff}	4
Počet otočných rezných platničiek	8
Prevedenie stopky	s otvorom
Vnútorne chladenie	nie
Výmena nástrojov	PowerCard
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SN.. 1203
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219950 (IP15; 2,2 Nm)
Druh produktu	Kotúčová fréza

Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 2,2	211750 2,2
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219950