



Rezné vložky TANG-GRIP TNF IQ, IC808, Šírka zápichu w / zaoblenie hrany R: 3/0,3mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	274226 3/0,3
GTIN	7291075460209
Trieda položky	26A

Popis

Prevedenie:

Lámač triesok s plusovými hodnotami. S mäkkým rezom. Optimálna kontrola triesok a odčerpanie triesok. Nízke až stredné rýchlosti posuvu.

Použitie:

Na axiálne upichovanie.

Vhodné pre:

Držiak doštičiek č. 274202 – 274205.

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Šírka zápichu w	3 mm
Uhlový Polomer r	0,3 mm
Tolerancia Šírka zápichu w	0,05 mm
Posuv f	0,06 - 0,1 mm/ot,
Séria	TANGRIP

Technický list

Označenie výrobcu	TNF 3GN-IQ IC808
Počet výmien/rezných hrán	1
Rezný materiál	HM
Profil otočnej reznej platničky	neutrálna
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Hlavné použitie	UNI
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Lamač triesok	GN
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 150 m/min
Typ	IC808
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov