



## Rezné vložky TANG-GRIP TNF IQ, IC808, Šírka zápichu w / zaoblenie hrany R: 5/0,35mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	274224 5/0,35
GTIN	7291075310603
Trieda položky	26A

### Popis

**Prevedenie:**

Lámač triesok s plusovými hodnotami. S mäkkým rezom. Optimálna kontrola triesok a odčerpanie triesok. Nízke až stredné rýchlosti posuvu.

**Použitie:**

Na axiálne upichovanie.

**Vhodné pre:**

Držiak doštičiek č. 274202 – 274205.

**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

### Technický opis

Šírka zápichu w	5 mm
Uhlový Polomer r	0,35 mm
Tolerancia Šírka zápichu w	0,05 mm
Posuv f	0,12 - 0,2 mm/ot,
Séria	TANGRIP

## Technický list

Označenie výrobcu	TNF 5M-IQ IC808
Počet výmien/rezných hrán	1
Rezný materiál	HM
Profil otočnej reznej platničky	neutrálna
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Hlavné použitie	M
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Lamač triesok	M
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	80 - 150 m/min
Typ	IC808
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov