



Axiálny oddeľovací nástrojový držiak TANGGRIP TNFFH-IQ, pravé, Ø oblasti / zápich DAXN-DAXX: 150-500mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	274204 150-500
GTIN	7291075310658
Trieda položky	26D

Popis

Prevedenie:

S dvoma uloženiami na platničkách.

Použitie:

Na axiálne upichovanie.

Vhodné pre:

Rezné vložky č. 274422 – 274226.

Pozor!:

Montážny kľúč č. 279952 je nutné objednať zvlášť.

Technický opis

Hĺbka vpichu t_{max}	32 mm
Šírka zápichu w	4 mm
Séria	TANG-GRIP
Celková dĺžka L	150 mm
WB_2	5,2 mm
WF	3,8 mm
pre výšku stopky h_s	32 mm
Funkčná výška h_1	24,8 mm
Označenie výrobcu	TNFFH 150R-4IQ

Dĺžka výčnelku	32 mm
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
možné axiálne zapichovanie	áno
Druh produktu	Sústružnícky držiak