



Upínací držiak PENTA-CUT PCH 24 – 34, ľavé, Veľkosť stopky/veľkosť platničky: 16/24mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273925 16/24
GTIN	7291075171952
Trieda položky	26D

Popis

Vhodné pre:

Rezné vložky č. 273937 – 273939.

Technický opis

Veľkosť stopky	16 mm
Séria	PENTA-CUT
Dĺžka hlavy L_1	19,5 mm
Hĺbka vpichu t_{max}	6,5 mm
Celková dĺžka L	120 mm
CWN-CWX	0,5 - 3,2 mm
Veľkosť doštičiek	20 mm
Označenie výrobcu	PCHL 16-24
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
možné axiálne zapichovanie	nie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

