



## Upínací držiak PENTA-CUT PCH-17, ľavé, Veľkosť stopky/veľkosť platničky: 20/17mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273951 20/17
GTIN	7291075389500
Trieda položky	26D

### Popis

**Použitie:**

Pre závažné práce na ramenách obrobku pre šírky zápichov 0,25 mm – 3,18 mm.

**Vhodné pre:**

Rezné vložky č. 273956 – 273959.

**Upozornenie:**

Na pravé držiaky použite pravé rezné vložky, na ľavé držiaky použite ľavé rezné vložky.

### Technický opis

Celková dĺžka L	120 mm
Hĺbka vpichu $t_{max}$	4 mm
Séria	PENTA-CUT
Veľkosť stopky	20 mm
Dĺžka hlavy $L_1$	17 mm
OAH	25,6 mm
Veľkosť doštičiek	17 mm
Označenie výrobcu	PCHLS 20-17
Druh použitia	ľavé
Vnútorné chladenie	nie

možné axiálne zapichovanie

nie

Druh produktu

Sústružnícky držiak