



Upínací držiak PENTA-CUT PCH-17, pravé, Veľkosť stopky/veľkosť platničky: 12/17mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273950 12/17
GTIN	7291075389562
Trieda položky	26D

Popis

Použitie:

Pre závažné práce na ramenách obrobku pre šírky zápichov 0,25 mm – 3,18 mm.

Vhodné pre:

Rezné vložky č. 273956 – 273959.

Upozornenie:

Na pravé držiaky použite pravé rezné vložky, na ľavé držiaky použite ľavé rezné vložky.

Technický opis

Veľkosť stopky	12 mm
Hĺbka vpichu t_{max}	4 mm
Séria	PENTA-CUT
Dĺžka hlavy L_1	17 mm
Celková dĺžka L	120 mm
OAH	17,6 mm
Veľkosť doštičiek	17 mm
Označenie výrobcu	PCHRS 12-17
Druh použitia	pravé
Vnútorné chladenie	nie

možné axiálne zapichovanie

nie

Druh produktu

Sústružnícky držiak