



## Kompaktný upínací držiak HELI-GRIP HFHR spevnené, pravé, Ø oblasti / zápich DAXN-DAXX: 130-180mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273768 130-180
GTIN	7291075033458
Trieda položky	26D

### Popis

#### Použitie:

Na axiálne upichovanie a čelné sústruženie.

#### Vhodné pre:

Rezné vložky č. 273403 – 273413.

### Technický opis

Hĺbka vpichu $t_{max}$	32 mm
Séria	HELI-GRIP
OAH	37 mm
Dĺžka hlavy $L_1$	51 mm
H	25 mm
Šírka zápichu w	5 mm
WF	26 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Označenie výrobcu	HFHR 25-130-5T32
B	25 mm
Druh použitia	pravé

Vnútorne chladenie	nie
možné axiálne zapichovanie	áno
Druh produktu	Sústružnícky držiak