



Rezné vložky MINCUT MIGR neutrálna, IC908, Šírka zápichu w / veľkosť platničky: 1,5/8mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	270422 1,5/8
GTIN	7291075287011
Trieda položky	26J

Popis

Prevedenie:

Na vnútorné zapichovanie pri nízkej hĺbke rezu.

Vhodné pre:

Vyvrťavacia tyč č. 270420.

Technický opis

Šírka zápichu w	1,5 mm
Ø veľkosti doštičiek d	8 mm
maximálna hĺbka rezu t_{max}	2,1 mm
minimálny Ø D_{min}	9,2 mm
WF	4,7 mm
Posuv pre sústruženie	0,03 - 0,1 mm/ot,
Posuv pre zapichovanie	0,01 - 0,03 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,05 - 0,5 mm
Uhlový Polomer r	0,05 mm
Séria	MINCUT

Hĺbka rezu $a_{p,max}$	0,5
Hĺbka rezu $a_{p,min}$	0,05
Označenie výrobcu	MIGR 8-1.50-0.05 IC908
Typ	IC908
Hlavné použitie	UNI
Podmienka rezu	kontinuálne
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 140 mm/min
Druh produktu	Mini vymeniteľná rezná platnička