



## Rezné vložky MINCUT MIFR neutrálna, IC908, Šírka zápichu w / veľkosť platničky: 3/10mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	270426 3/10
GTIN	7291075262551
Trieda položky	26J

### Popis

**Prevedenie:**

Na axiálne upichovanie a sústruženie zápichov vnútri.

**Vhodné pre:**

Vyvrtávací tyč č. 270420.

### Technický opis

maximálna hĺbka rezu $t_{max}$	9 mm
Ø veľkosti doštičiek d	10 mm
WF	3,4 mm
Posuv pre axiálne zapichovanie	0,02 - 0,1 mm/ot,
Posuv pre čelné sústruženie	0,02 - 0,06 mm/ot,
DAXN-DAXX	10 - 30 mm
INSL	25,1 mm
Uhlový Polomer r	0,2 mm
Séria	MINCUT
Označenie výrobcu	MIFR 10-3.00-0.20 IC908
Typ	IC908

Hlavné použitie	UNI
Podmienka rezu	kontinuálne
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	80 - 140 mm/min
Druh produktu	Mini vymeniteľná rezná platnička