



## Rezné vložky MINCUT MIFR neutrálna, IC908, Šírka zápichu w / veľkosť platničky: 2,5/15mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	270426 2,5/15
GTIN	7291075262469
Trieda položky	26J

### Popis

**Prevedenie:**

Na axiálne upichovanie a sústruženie zápichov vnútri.

**Vhodné pre:**

Vyvrŕavacia tyč č. 270420.

### Technický opis

maximálna hĺbka rezu $t_{max}$	9 mm
Ø veľkosti doštičiek d	15 mm
WF	5,55 mm
Posuv pre čelné sústruženie	0,03 - 0,04 mm/ot,
INSL	30 mm
DAXN-DAXX	15 - 60 mm
Posuv pre axiálne zapichovanie	0,03 - 0,05 mm/ot,
Uhlový Polomer r	0,2 mm
Séria	MINCUT
Označenie výrobcu	MIFR 15-2.50-0.20 IC908
Typ	IC908

Hlavné použitie	UNI
Podmienka rezu	kontinuálne
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	80 - 140 mm/min
Druh produktu	Mini vymeniteľná rezná platnička