



Rezné vložky MINCUT MEFL Plný rádius, IC908, Šírka zápichu w / veľkosť platničky: 3/10mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	270429 3/10
GTIN	7291075424645
Trieda položky	26J

Popis

Prevedenie:

Na axiálne upichovanie a sústruženie zápichov zvonku na čape.

Vhodné pre:

Vyvrátavacia tyč č. 270420.

Technický opis

INSL	24,5 mm
Posuv pre axiálne zapichovanie	0,02 - 0,06 mm/ot,
Ø veľkosti doštičiek d	10 mm
Posuv pre čelné sústruženie	0,02 - 0,05 mm/ot,
maximálna hĺbka rezu t_{max}	9 mm
Uhlový Polomer r	1,5 mm
Séria	MINCUT
Označenie výrobcu	MEFL 10-3.00-1.50 IC908
Typ	IC908
Hlavné použitie	UNI

Podmienka rezu	kontinuálne
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 180 mm/min
Druh produktu	Mini vymeniteľná rezná platnička