



Upínací držiak DOVEIQGRIP THD, pravé, Velkosť stopky/šírka zápichu w: 32/16mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	274140 32/16
GTIN	7291075316711
Trieda položky	26D

Popis

Prevedenie:

Na vonkajšie obrábanie upichovaním.

Technický opis

HBH	8 mm
Šírka zápichu w	16 mm
HBL	48 mm
WB	14,8 mm
Séria	DOVEIQGRIP
WF	24,6 mm
Velkosť stopky	32 mm
CDX	40 mm
OAL	170 mm
Označenie výrobcu	THDR 3232-16T40-IQ
Dĺžka výčnelku	40 mm
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	áno

možné axiálne zapichovanie

nie

Druh produktu

Sústružnícky držiak