

Garant**SNHX 1102 neutrálna, Typ: UNI**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	218571 UNI
GTIN	4045197656322
Trieda položky	21A

Popis

Upozornenie:Normované hodnoty pre a_e max.

Technický opis

Typ	UNI
Šírka úkosu	0,15 mm
Typ	HB7525
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNHX 1102
Rezný materiál	HM
Hrúbka platne	2,3 mm
Šírka štrbiny a_p	4 mm
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

