

HEDI

Plastový káblový bubon, Typ: 40B



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081125 40B
GTIN	4003644002320
Trieda položky	08B

Popis

Prevedenie:

Káblové bubny Hedi® sú symbolom kvality „Made in Germany“ a odolnosti. Špeciálne navrhnuté telesá bubnov zabezpečujú optimalizované vedenie káblov. Integrovaný spínač zastavenia otáčania zabráňuje neúmyselnému otáčaniu bubna. Všetky káblové bubny sú vybavené tepelnými ochrannými spínačmi. PU pancierový kábel Plus.

So samozatváracími krytmi. Na **trvalé** vonkajšie použitie. Zodpovedá DGUV I 203-005 (predtým BGI 600).

Funkcia:

IP20: Existuje ochrana proti vniknutiu cudzích telies s $\varnothing < 12$ mm, ale malo by sa zabrániť dotyku, okrem toho neexistuje ochrana pred vodou.

IP44: Obsahuje ochranu proti striekajúcej vode zo všetkých smerov a ochranu proti vniknutiu cudzích predmetov s $\varnothing > 1$ mm, ale aj tak by bolo potrebné chrániť nástroje a vodiče.

Technický opis

Zloženie kábla	3G1,5
Sieťové napätie	250 V
Menovitý výkon rozvinutý	3500 (16 A) W

Trieda kábla	H07BQ-F
Dĺžka kábla	40 m
Materiál kábla	pancierový kábel
Typ	40B
Stupeň ochrany krytom IP	IP 44
odolný voči nárazom a striekajúcej vode	Kategória 2 (K2) podľa BGI
Materiál púzdra	Plast
Počet zásuviek	3
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Dostupný diagnostický systém	áno
Druh produktu	Káblový bubon