

Garant

**Rohová fréza 90° GARANT Softcut® MTC, so závitom, Ø D / počet čepielok Z:
16/4mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215615 16/4
GTIN	4045197573902
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Presná rohová fréza s nerovnakým rozstupom pre hladký chod, najvyššiu presnosť a rezný výkon. **Nová generácia** vysokovýkonných rohových fréz s **otočnými reznými doštičkami a geometriou s redukovanou reznou silou, aby bolo možné použiť MTC pri práci v nestabilných podmienkach alebo na vretená s nižším výkonom pohonu.**

Použitie:

Na rohové frézovanie do výrazných hĺbok, aj do plného materiálu. Univerzálne použitie na všetky oceľové materiály vrátane nehrdzavejúcich ocelí a ocelí odolných proti kyselinám.

Náhradný diel:

Súprava skrutiek na vymeniteľné doštičky č. 219827 (6IP; 0,45 Nm).

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 0,45** s čepelou č. **674252 vel. 6IP**. Pred použitím vymeniteľných doštičiek s polomerom 2 mm je potrebné modifikovať lôžko doštičky.

Technický opis

Ø D ₂	12,7 mm
Ø D ₁ h ₆	8,5 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219827 (6IP; 0,45 Nm)
Montážny závit M	M8

Celková dĺžka L_{celk}	23 mm
vhodná otočná rezná platnička	AP.. 0602..
\varnothing rezných hrán D_c	16 mm
Počet rezných hrán Z	4
Vítacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\text{max}}$	30 mm
Vítacie cirkulárové frézy a_p	0,9 mm
Vítacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\text{min}}$	30 mm
Uhol rampy α_{max}	0,89 Stupeň
Dĺžka rampy L pre α_{max}	12,85 mm
Séria	Softcut®
$\varnothing D_3$	14 mm
Prevedenie stopky	so závitom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	MTC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219827
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 0,45	211750 0,45
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP